

Opritoare cu indexare • cu inel de tragere

22120.1348



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.

Material

Corp

- Oțel, brunat

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305, nichelat

Inel tracțiune

- Oțel inoxidabil 1.4310

Asamblare

Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Operații

Când folosiți modelul cu blocator, rotiți inelul de tragere cu 90°, după retragerea bolțului de blocare și fixați inelul folosind creștătura (dacă bolțul de blocare nu trebuie să revină).

Mai multe informații

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Gulere distanțiere, pentru blocatoare de indexare
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen




Figura 1




Figura 2

Informații comandă


Dimensiuni								Cursă s	Forța arcului ¹⁾		 max.		Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m	F ₁ ~	F ₂ ~				
-0,05 -0,1													
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
cu blocator – figura 2, Oțel													
8	M16	2	9	34	44	25	22	9	7	27	250	48	22120.1348

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]		Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 4035, Oțel				
	M16	24	18,0	22120.0710

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.