

Rastbolzen • für dünnwandige Teile
22120.0267



Produktbeschreibung

Rastbolzen für dünnwandige Bauteile mit Durchgangsbohrung.

Werkstoff

- Hülse**
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
- Knopf**
- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Mit Hilfe der Befestigungshülse lassen sich die Rastbolzen in Bauteile mit Wandstärken von 1-5 mm montieren.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Der Bolzen kann je nach Klemmlänge bei Einzug vorstehen.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung



Bestellinformationen


Abmessungen								SW ₁	SW ₂	Federkraft ¹⁾		 min. max.			Art.-Nr.
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	s			F ₁	F ₂				
-0,02										~	~				
-0,05															
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ohne Arretierung – Bild 1															
6	10,5	25	10	34	6	10	1 – 5	17	14	8,5	22	-30	80	40	22120.0267

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	 [g]	Art.-Nr.
Ringschlüssel, flach		
	26	22120.0299

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.