

## Niederzugspanner • mit gekröpftem Spannhebel

23210.0325



No Photo  
available

### Produktbeschreibung

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen. Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken. In Verbindung mit Anschlagstück EH 23280. kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden.

### Werkstoff


- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Anschlagstücke, zylindrisch


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Nuten-nenn- maß [mm]	Abmessungen												Spannkraft horizontal max. [kN]	[g]	Art.-Nr.	
	$d_1$	$a$	$b$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$s$				
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links																
12	M12	11,6	48	12,5	38	63	16	62	190	72	40	4	7	868	23210.0325	

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.