

BLACKCRAFT-Schonhammer • mit bruch sicherem Stahlrohrstiel, PUR ummantelt und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff
3379.040



Produktbeschreibung

Das Kopfrohr der BLACKCRAFT-Schonhämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit BLACKCRAFT-Schonhämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Der BLACKCRAFT ist komplett mit Polyurethan ummantelt. Das schützt nicht nur den Schonhammer selbst vor Korrosion, sondern schont die Werkstücke, schützt vor Kratzern, verhindert Funkenbildung bei Fehlschlägen und wirkt zusätzlich vibrationsreduzierend. Die dicke Schicht an Polyurethan an den Schlagseiten sorgt für eine lange Lebensdauer. Zudem zeichnet sich der BLACKCRAFT durch einen bruch sicheren Stahlrohrstiel sowie einen rutschsicheren, ergonomisch geformten Griff aus.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D40mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

- Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
- Geräuscharm und gelenkschonend.
- Komplett mit Polyurethan ummantelt: keine Korrosion, keine Kratzer am Werkstück, keine Funkenbildung bei Fehlschlägen, zusätzlich vibrationsreduzierend.
- Lange Lebensdauer durch dicke Polyurethanschicht an den Schlagseiten.
- Ergonomisch geformter, rutsch- und bruch sicherer Stahlrohrstiel.
- Erhältlich von Größe D40mm bis D60mm.

Anwendungsgebiete

Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, festsitzende Räder lösen, Karosseriebau, Ausbeularbeiten, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bearbeitung von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche

Werkstoff

Stiel

- Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff

Bestellinformationen

Abmessungen					GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
Ø			Länge x Breite x Höhe					
			[mm]	[g]				
40	110	300	300 x 110 x 40	640	4030618301813	AAA905c002	21-04-09-16	3379.040

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.