

Prismen
1148.100




Produktbeschreibung

Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Maßzeichnung




- H = (R*1,414) + 49,497 [1048.200]
- H = (R*1,414) + 48,996 [1048.300]
- H = (R*1,155) + 77,025 [1148.000]
- H = (R*1,155) + 81,204 [1148.100]
- H = (R*1,414) + 72,872 [1148.200]
- H = (R*1,414) + 73,159 [1148.300]

Bestellinformationen

System	Abmessungen												w	[g]	Art.-Nr.
	b ₁	d	b ₂	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	d min.	d max.			
[mm]															
V70	14	62	68	13	M6	100	148	35	16	4	18	126	120°	694	1148.100

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.