

Rastbolzen • ohne Sechskantbund

22120.0068



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Automatenstahl, brüniert

Raststift

- Stahl, gehärtet

Montage

Passendes Montagewerkzeug lieferbar.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

Maßzeichnung



Bestellinformationen


Abmessungen						Federkraft ¹⁾		🌡️	🏋️	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂ min.	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.	[g]	
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
-0,02 -0,05										
ohne Knopf – Bild 2, Automatenstahl										
8	M16 x 1,5	M8	8	34	12	11,5	28	250	46	22120.0068

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]	 [g]	Art.-Nr.
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
Montagewerkzeug, Stahl				
	M16 x 1,5	-	25,0	22120.0958

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.