Federnde Seitendruckstücke

22140.0414

Produktbeschreibung

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Werkstoff

Kugel
- Kugellagerstahl, gehärtet

Körper
- Automatenstahl, brüniert

Feder
- Kunststoff (PU)

Montage

Einbaumaß l_3 beachten.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen						Aufnahme-bohrung H8	Hub s	Federkraft[1]					Art.-Nr.
d_1 +0,1	d_2	l_1	l_2	l_3	b			F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig – Bild 2													
14	8	40	9	10	6,5	14	2	120	480	-40	80	20	22140.0414

[1] statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe

Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.