

Kugellagen · mit Stahlblechgehäuse

22750.0004



Produktbeschreibung

Kugellagen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Ab $d_1 = 36$ besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt.

Werkstoff

Deckel

- Stahl, galvanisch verzinkt

Gehäuse

- Stahl, galvanisch verzinkt

Kugel


- Kugellagerstahl

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Toleranzringe

Maßzeichnung




Bestellinformationen


d_1 $\pm 0,065$	Kugeldurchmesser	d_2	Abmessungen				Aufnahmebohrung D_1 ¹⁾ $+0,05$ [mm]	dynamische Tragzahl C [N]	[g]	Art.-Nr. ²⁾
			h_1 $\pm 0,2$ [mm]	h_2	h_3	h_4				
Deckel und Gehäuse verzinkt										
24	15	31	9,5	21,5	2,5	6,1	23,95	500	40	22750.0004

¹⁾ Richtwerte für 2 mm Stahlblech / 5 mm Aluminium (Festsitz)

²⁾ ohne Filzdichtung

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.