

## Handkurbeln · Rostfreier Stahl Feinguss

24330.0540



### Produktbeschreibung

Planseite der Nabe bearbeitet.

### Werkstoff

#### Achsteil

- Rostfreier Stahl 1.4301


#### Kurbelkörper

- Rostfreier Stahl 1.4308

#### Zylindergriff

- Duroplast PF 31, schwarz


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Abmessungen									d <sub>3</sub> Zylindergriff Ø EH 24530.		Art.-Nr.
l	s H11	e min.	d <sub>1</sub> max.	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> ~	[mm]		
125	14	18,1	14,7	28	28	18,8	9,2	95,5	23	320	24330.0540

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.