

## 定位扣件 · 自行车锁上的按键把手

22340.0219



### 产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

简洁设计的按键把手

### 材质

#### 梢子零件

- 不锈钢 1.4305

#### 把手

- 铝，黑色，类似 RAL 9005

#### 按钮

- 不锈钢，黑色

#### 弹簧

- 不锈钢

### 操作

球体由按压门把解锁。

### 特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

### 更多信息

### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。


### 配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

### 更多产品

- 定位衬套，用单边作动球锁梢
- 定位衬套，带有法兰，用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套，带有轴环，DIN 172 A
- 定位衬套，无轴环，DIN 179 A
- 带有按钮手柄的球型锁销，单一作动 - 遵守 NAS / MS17984 规范

### 图面



不锈钢1.4542设计，具有标识记号

订单信息

| 尺寸             |                |                |                |                |                      |                |                |                |  | 定位孔<br>H11 | <div><div></div><div>min</div><div>max.</div></div> | <div><div></div><div>[g]</div></div> | 剪力抵抗<br>力，加倍的 <sup>1)</sup><br>min | 品号         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |  | [mm]       | [°C]                                                |                                      | [kN]                               |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                      |                |                |                |  |            |                                                     |                                      |                                    |            |
| 不锈钢            |                |                |                |                |                      |                |                |                |  |            |                                                     |                                      |                                    |            |
| 6              | 60             | 7              | 11,3           | 20             | 7                    | 20,7           | 17,6           | 14,6           |  | 6          | -30                                                 | 150                                  | 23                                 | 21         |
|                |                |                |                |                |                      |                |                |                |  |            |                                                     |                                      |                                    | 22340.0219 |

<sup>1)</sup> 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例



遵守

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。