

## 顶上梢 · 自行锁附，不锈钢

22350.0735



### 产品描述

快速和容易使用的重荷起重零件，具有可移动钩环和锁定螺栓，防止意外的解锁。特殊起重设备如带环螺栓的螺纹，将不再被工件需要。  
抗腐蚀和摩擦，因此适用于户外。非常扎实，高负载力的沉淀硬化销。

### 材质

#### 梢子零件

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

#### 按钮

- 铝，红色电镀

#### 钩环

- 不锈钢 1.4571

#### 弹簧

- 不锈钢

### 组装

#### 检

#### 操作

每个超模针包含内有符合欧规的指示手册。

### 更多信息


#### 配件

我们提供合适的定位衬套 ( $d_1=8,10,12,16,20$ ) 作为配件

#### 更多产品

- 顶上梢，自行锁固
- 定位衬套，用于顶上梢
- 定位衬套，无花纹的，用于顶上梢
- 带有封口的定位衬套，无花纹的，用于顶上梢
- 螺纹顶上销，自行锁固
- 螺纹顶上销，自锁，用于根据DIN 332的中心孔
- 螺纹顶上销，自锁，带可旋转卸扣
- 螺纹顶上销，自锁的 - 英制
- 螺纹顶上销，自锁，带可旋转卸扣 - 英制

图面




订单信息

| 尺寸             |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       | Load capacity according to DIN EN 13155 |       |       |       |        | 定位孔 H11 | max. |     | 品号         |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|------|-----|------------|
| $d_1$          | $l_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $l_2$     | $l_3$ | $l_4$ | $l_5$ | $l_6$ | $l_7$ | $l_8$ | $l_9$ | $F_1$                                   | $F_2$ | $F_3$ | x min | x max. |         |      |     |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6  |       |       | min   | $\pm 0,5$ |       |       |       |       |       |       |       |                                         |       |       |       |        |         |      |     |            |
| [mm]           |       |       |       |       |           |       |       |       |       |       |       |       | [kN]                                    |       |       | [mm]  |        | [mm]    | [°C] | [g] |            |
| 12             | 35    | 14,2  | 21,5  | 14,7  | 11        | 25,7  | 36    | 27    | 30    | 49    | 87,5  | 21,5  | 3,5                                     | 3,2   | 2,8   | 1,5   | 15     | 12      | 250  | 304 | 22350.0735 |


## 应用范例














## 遵守

### 不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。