

活节螺栓 · DIN 444 , 形式B , quality 8.8
22980.0122



产品描述

高精密设计的活节螺栓超越 DIN 版本的品质。转造牙-轴径等于滚动径。表面-s-已处理加工孔的公差 $d_2 = H7$ 。

材质

- 热处理钢，quality 8.8 , 黑色

更多信息


参考

有关起始扭力请参考附件 - 技术数据 -

更多产品

- 活节螺栓，DIN 444，型式 B


图面



订单信息

尺寸			d ₃	b	s -0,2		品号
d ₁	l	d ₂ H7 [mm]					
M12	60	12	25	30	14	70	22980.0122

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。