

## 轴环螺帽附圆锥型座

23080.0624



## 产品描述

此种组合可弥补不规则表面的不足。

The fixture nut with conical seat is a fixed unit consisting of fixture nut and conical seat with the following advantages / characteristics:

- Functionally reliable
- Captive
- Fast and efficient mounting
- Simplified storage
- Swivel range max. 3°

## 材质

更多信息

## 锥形座

- 钢，热处理，染黑



## 螺帽

- 钢，热处理，染黑



## 参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据

## 图面



picture 1




picture 2

## 订单信息

		尺寸				s		品号
d <sub>1</sub>	a	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	m	[mm]	[mm]	[g]	
<b>具有大表面 – 相片 2</b>								
M24	11	60	49,6	42,5	36	378	23080.0624	

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。