


压板 · 开槽,含可调整反向工件,含螺杆

23185.0213



产品描述

止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的，以固定防止损失。因此，夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。

材质

螺丝

- 热处理钢

螺帽

- 热处理钢

碟盘

- 热处理钢

钳

- 钢，回火，镀锌

更多信息


参考

更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)

更多产品

- 支撑延展，直形夹具、有沟槽、可调整的反向件

图面



订单信息

标称 不清。 d ₁ [mm]	d ₂	l ₄	h ₁	h ₂	a ₁	尺寸 [mm]								WS [mm]	夹持 力量 ¹⁾ max. [kN]	 [g]	品号
13	M12	125	0 – 55	18	27	12	17	44	30	115	25	30	11	18	30	803	23185.0213

¹⁾ 在最佳钳紧位置钳紧(插座头到钳紧位置的最短距离)。钳紧力视夹钳，插座头的强度等级和螺纹条件判定

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。