

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3027.030



产品描述

SIMPLEX 3027系列提供了复合橡胶/超塑材料的嵌件组合，是大量应用必不可少的伴侣，也是 Halder最畅销的组合。

中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸产品，也可用作大锤（3027.081、3027.100）和 D60mm 和 D80mm 带橡胶入子和支座。D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3027.082）。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌通过复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件组合而成。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品，D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子，也可用作大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手（产品 3027.082）。
- Halder畅销商品。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 栅栏建造, 设置屋顶架

材质

- 把手
- 木材
- 入子 1
- 合成橡胶，黑色
 - 中硬
 - 冲击缓冲
 - 无臭
 - 低磨损
- 入子 2
- 超级塑胶，白色
 - 中硬
 - 很耐用
 - 耐磨
- 外壳
- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300687	AAA905c002	21-04-09-16	3027.030

应用范例









遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。