SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3027.050





产品描述

SIMPLEX 3027系列提供了复合橡胶/超塑材料的嵌件组合,是大量应用必不可少的伴侣,也是 Halder最畅销的组合。

中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,抗冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。 外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸产品,也可用作为大锤(3027.081、3027.100)和 D60mm和 D80mm 带橡胶入子和支座。 D80mm版本还可以提供额外的短把手 (3027.082)。產品特點:

- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合而成。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
 - 此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品,D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子,也可用作为大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手(产品 3027.082)。
- Halder暢銷商品。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 栅栏建造, 设置屋顶架

材质

把手

木材

入子 1

- 合成橡胶,黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 超级塑胶,白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

• 铸铁

订单信息

Ø	— i :	=	尺寸 长×宽×高	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]				[g]				
50	135	370	370 x 135 x 50	1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050

应用范例













遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

