SIMPLEX 软面锤 • TPE-soft / plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle 3716.040





产品描述

SIMPLEX 3716系列可與TPE軟質/塑料嵌件組合一起使用。

藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大 的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。

紅色的塑料插件(3206系列)堅硬,還耐油和油脂。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊 力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學,並包括防滑手柄。 它具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。 此版本的尺寸為D30mm至D60mm。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/塑料(紅色,堅硬,耐油和耐油脂)的插入物組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至60mm。

应用区域

多用途的使用, 組立、修理・保守作業, 維護和維修工作, 板金成形, 组合屋结构, 木工作业, 鹰架结构, 帐篷结构

材质

把手

• 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- TPE 软,蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 塑胶,红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外壳

• 强化铸铁,黑色

订单信息

Ø	— i :	=	尺寸 长×宽×高	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]				[g]				
40	115	325	325 x 115 x 40	863	4030618305811	AAA905c002	21-04-09-16	3716.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不全 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

