

## SIMPLEX 软面锤 · Nylon / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

### 3789.060



#### 产品描述

SIMPLEX 3789系列配有尼龙/软金属嵌件组合。白色尼龙衬套 (3208系列) 具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性结合在一起。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油和油脂。由铝制成的银色软金属嵌件 (3209系列) 坚硬，耐热并且可以替代经典的铅锤。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤 (3789.081)。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油脂和油脂）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的嵌件組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至80mm以及大鐵鎚 (3789.081)。

#### 应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修, 模具结构, 工厂建设, 外壳组装

#### 材质

##### 把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

##### 入子 1

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 低磨损
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

##### 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

##### 外壳

- 强化铸铁，黑色

#### 订单信息

Ø	尺寸 [mm]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	410	410 x 150 x 60	2003	4030618305156 AAA905c002 21-04-09-16 <b>3789.060</b>

#### 遵守

##### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

##### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

##### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 不含冲突矿物

，本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。