

BASEPLEX 入子 · 尼龙，白色
EH 3988.



产品描述

BASEPLEX尼龙插入件（3988系列），其硬度大约为1. 75 Shore D是一个额外的硬质刀片。白色的插入物比红色的插入物稍硬，并提供更高的耐磨性。它是耐油和耐油脂的。该插件的尺寸范围从D25mm到D50mm。

产品特点:

- BASEPLEX尼龙插件.
- 白色的.
- 硬的.
- 耐磨.
- 耐油脂.
- 尺寸從D25mm到D50mm.

材质

- 入子
- 尼龙，白色
 - 中高硬度锤击
 - 非常耐磨
 - 无碎屑 (即使温度低于0)
 - 油和油脂抗性

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
25	27 x 27 x 25	12	4030618304227	AAA905c002	21-04-91-06	3988.025
30	33 x 33 x 26	18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	3988.030
40	45 x 45 x 30	40	4030618304241	AAA905c002	21-04-91-06	3988.040
50	55 x 55 x 32	70	4030618304258	AAA905c002	21-04-91-06	3988.050

遵守

- 符合 RoHS
- 符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 SVHC 物质
- 不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
- 不含 65 号提案物质
- 不包括 65 号提案物质
- <https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- 不含冲突矿物
- „本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。