

Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí • DIN 6304 pevnou 24490.0017



Popis produktu

U tohoto provedení je rukojeť nalisovaná.

Materiál

- Automatová ocel, bryněvaná, tlačný čep tvrzený

Další informace


Odkazy

Tlačný čep pro opěrnou patku DIN 6311 provedení S, EH 22560.

Další produkty


- Opěrné patky, DIN 6311 a nízké provedení

Výkres s rozměry



Obr. 1

* Pro usnadnění montáže DIN 6304 doplněno o r



Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry								Obj. č.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	
[mm]								[g]
bez opěrné patky, provedení E – obrázek 1								
M16	90	24	12	12	20	120	70	24490.0017

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.