

Koule • kovová provedení dle DIN 319
24561.0140



Popis produktu

Materiál


- Hliník, leštěný

Další informace

Poznámky

Rozšíření DIN 319 provedení C o kovové varianty.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	Rozměry				Obj. č.
		d ₃	h	t ₁		
		~ [mm]	~	min.		
[g]						
Hliník Al						
40	M10	22	37	18	241	24561.0140

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.