

SECURAL plus-kladivo s měkkou vložkou • tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti prasknutí, hranatý tvar vložek, se speciálním zakončením násady

3380.140



Popis produktu

SECURAL Plus je dalším vývojem kladiva SECURAL: Speciálně tvarovaný konec násady je ideální pro zatlačování gumových těsnění. V závislosti na tom, jak umístíte konec násady, budete pracovat buď s úzkým nebo extra širokým povrchem, což vám umožní zatlačit těsnění různých velikostí.

Středně tvrdé, mírně přečnávající vložky jsou z polyuretanu a jsou vyměnitelné.

Dokonale vyvážený poměr hmotnosti hlavy kladiva k hmotnosti šrotu ve spojení s tlumícími vlastnostmi úderných ploch zajišťuje maximální tlumení zpětného odrazu. To umožňuje práci velmi šetrnou ke kloubům a zároveň vyvíjení dostatečně velké úderné síly.

Podélně svařené tělo zajišťuje dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí.

Vlastnosti výrobku:

- Se speciálně tvarovaným koncem násady pro zatlačování gumových těsnění různých velikostí.
- Vyměnitelné, mírně přečnávající, středně tvrdé vložky z polyuretanu.
- Umožňuje tlumit hluk a práci zcela bez zpětného odrazu.
- Velká síla úderu při nízké hmotnosti.
- Dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí, díky podélně svařnému tělu.

Oblasti použití

Zasklívání oken, nasazení hliníkových a plastových lišt, montáž gumových těsnění

Materiál

Provedení

- Odolné plechové tělo s ergonomicky tvarovanou, gumovou rukojetí

Vložky

- Polyuretan, žlutá, hranatý tvar
- Středně tvrdá
- tlumí hluk
- tlumící
- odolné proti opotřebení

Informace pro objednání

Délka x šířka		Rozměry  [mm]	Délka x šířka x výška	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.