

Spannleisten

1013.800




Produktbeschreibung

Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen


Maßzeichnung



Bestellinformationen

System	Abmessungen									Anzahl n	für Schrauben [mm]	y [mm]	[g]	Art.-Nr.
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃					
V40	160	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20	40	3	M8	8	577	1013.800

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.