

Otturatori • con flangia di montaggio orizzontale

22110.0306



Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

Sede

- Zinco pressofuso, rivestito, nero

Puntale

- Acciaio inox 1.4305

Anello

- Acciaio inox 1.4310

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento




Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Maggiori informazioni

Note




Pomello non smontabile.

Disegno






senza arresto

fig. 1



senza arresto

fig. 2



con arresto


fig. 3

Caratteristiche

Dimensioni														Spinta ¹⁾		🌡️	📦	Codice				
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.						
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~							
[mm]																			[N]	[°C]	[g]	
Con anello, senza arresto – Fig. 1																						
6	24	27,5	32	10	5,4	5	10,5	21	5,5	12	10	57,5	6	5	21	100	40	22110.0306				

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.