

Pieds de machines
22593.0190



Description produit

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables. Le patin est vissé avec la tige filetée/l'écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Matières




- Goujon fileté**
- acier, zingué par galvanisation, passivé
- Contre-écrou**
- acier, zingué, passivé, ISO 4032
- Patin**
- acier, zingué par galvanisation, passivé

Plus d'informations

Autres produits

- Pieds de machines, avec système anti-dérapiage

Plan



Informations détaillées

Dimensions					SW ₁	SW ₃		Référence article
d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	l ₂	[mm]	[mm]	[g]	
avec filetage – croquis 1, acier								
80	M10	60	3	12	17	16	167	22593.0190

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.