

Cimblots oscillants • avec insert carbure, striés

22730.0399



Description produit

Destinés particulièrement aux pièces de fonderie (parois dures). Utilisation comme butées, appuis, poussoirs et comme éléments de serrage.

Matières

Bille

- carbure, strié, nickelé

Corps

- inox 1.4057, traité


Plus d'informations

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Plan



Informations détaillées

d ₁	d ₂	d ₃	Dimensions		Diamètre de bille	SW	Charge admissible pour utilisation statique max.	Couple de serrage max.	Référence article	
			l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
[mm]					[mm]	[kN]	[Nm]	[g]		
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox										
30	M16	20	27	16	25	27	90	206	186	22730.0399

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.