

## Sterngriffe • DIN 6336 Leichtmetall

24660.0840



### Produktbeschreibung







Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

### Werkstoff

#### Griff

- Leichtmetall Al, poliert

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen			[g]	Art.-Nr.
		d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.		
mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, poliert						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
40	14	M8	25	15	33	24660.0840

### Compliance

#### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

#### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

#### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.