


Calettatori albero-foro • senza controdado

25050.0019



Descrizione prodotto

E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.

Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado singolo.

Precisione di rotazione 0,03 mm.

Materiale

Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Boccola interna

- Acciaio, nichelato

Dado


- Acciaio, nichelato

Maggiori informazioni

Riferimenti

Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni				SW	Coppia di serraggio del dado T_A max.	Coppia trasmissibile M max.	Carico assiale trasmissibile F_a max.	Pressione sulla superficie dell'albero p_w max.	Pressione sulla superficie del perno p_N max.	Diametro foro D_1 H9	Diametro albero D_2 h9		Codice
d_1	d_2	l_1	l_2	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
19	35	36	27	36	161	235	24,8	212	125	35	19	190	25050.0019

Accessori

	SW [mm]		Codice
Chiave fissa dedicata			
	36	428	25050.0836

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.