

Sterngriffschrauben • ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl EH 24741.



Produktbeschreibung

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Werkstoff


Griff

- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt

Schraube

- Rostfreier Stahl 1.4305

Maßzeichnung



Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		l ~ [mm]	d ₃	h ₁	h ₂		
40	M 8	20	14	25	12	89	24741.0005
40	M 8	25	14	25	12	87	24741.0010
40	M 8	30	14	25	12	97	24741.0015
40	M 8	40	14	25	12	93	24741.0020
50	M10	20	18	32	15	171	24741.0025
50	M10	25	18	32	15	172	24741.0030
50	M10	30	18	32	15	177	24741.0035
50	M10	45	18	32	15	187	24741.0040
50	M10	55	18	32	15	194	24741.0045
63	M12	30	20	40	19	343	24741.0050
63	M12	40	20	40	19	338	24741.0055
63	M12	50	20	40	19	329	24741.0060

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.