

Posicionadores • con bola y ranura
22050.0008



Descripción del producto

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado

Bola

- Acero para rodamiento, templado

Muelle

- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca



muelle estándar



muelle fuerte

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente
testados en presión y carrera.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten
el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento,
consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Posicionadores, con bola y ranura -
PULGADAS

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones				Carrera s [mm]	Presión ¹⁾		máx. [°C]	[g]	Referencia
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
[mm]									
acero de decoletaje, muelle estándar									
M8	4,5	16	1,2	1,5	18	31	250	3,5	22050.0008

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.