Tornillos Moleteados Altos • DIN 464

24790.0340



Descripción del producto

Todos los tornillos moleteados están realizados en una sola pieza. Contrariamente a la Hoja Estándar Oficial, todos tienen rosca hasta la cabeza, pero no rebaje en el extremo de la rosca.

Material

- Acero inoxidable 1.4305, mate

Más información

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							Referencia
d_1	l	d_2	d_3	h	k	[g]	
		[mm]					
Acero inoxidable							
M6	**25**	24	12	15	5	30	24790.0340

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.