

Antivibrantes • cilíndrico, montaje frontal

25150.1535



Descripción del producto

Para utilización como tope de goma, soporte, pie, etc.
La dureza es $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Otras durezas ($40 \pm 5^\circ$ Shore A y $70 \pm 5^\circ$ Shore A) bajo pedido.

Material


Pletina

- Acero inoxidable 1.4301

Cuerpo

- NBR

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones					Elasticidad ~ [N/mm]	Carga máx. [N]	Carrera ~ [mm]	Temperatura		Referencia	
d ₁	h	d ₂	d ₃	s				mín.	máx.		[g]
35	16	8,4	14	2	345	1380	4	-30	120	19	25150.1535

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.