Martillos SIMPLEX de bocas blandas · Composición de caucho/metal blando; con carcasa de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3029.040





Descripción del producto

La serie SIMPLEX 3029 comprende la combinación de inserciones de caucho compuesto/metal blando

La boca de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro. Fabricado en aluminio, la boca plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y en tamaño D60mm y D80mm con boca de goma y "levantamiento".

Características del producto:

- Mazo de boca blanda SIMPLEX con la combinación de inserciones de caucho compuesto (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- Carcasa de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y en tamaño D60mm y D80mm con boca de goma y "levantamiento".
- La boca de metal blando está fabricada en aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

Áreas de aplicación

Construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Material

Mango

Madera

boca 1

- Caucho, negro
- Medio duro
- Amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

boca 2

- · Metal blando, plata
- duro
- · Resistente al calor

Cuerpo

Erwin Halder KG

Fundición maleable

Información para el pedido

Dimensiones				I	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø	─	=	Largo x Ancho x Alto	_		5.0		
[mm]				[g]				
40	115	325	325 x 115 x 40	700	4030618302339	AAA905c002	21-04-09-16	3029.040



www.halder.com/es Página 1 de 2

Publicada en: 30.3.2024

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 30.3.2024