

Boca BASEPLEX · Nylon, blanco

3988.050



Descripción del producto

La boca de nylon BASEPLEX (serie 3988) con su dureza de aproximadamente 75 Shore D es una plaquita extra dura. Esta boca blanca es ligeramente más dura que la boca roja y ofrece una resistencia al desgaste aún mayor. Es resistente al aceite y la grasa. Esta boca está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.

Características del producto:

- Boca de nylon BASEPLEX.
- Blanco.
- Duro.
- Resistente al desgaste.
- Resistente al aceite y grasa.
- Disponible en tamaños de D25mm a D50mm.

Material

Inserto

- Nylon, blanco
- duro
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	Largo x Ancho x Alto [mm]						
50	55 x 55 x 32		70	4030618304258	AAA905c002	21-04-91-06	3988.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.