

Paikoitustapit • sisäkierteellä, DIN 6321 mukaan

22630.0231



Tuotekuvaus

Lieriömäisiä paikoitustappeja voidaan käyttää sovitepitäisistä rei'istä asemointiin sekä vasteina että jalkoina.

Sivuilta tasattuja nastoja voidaan käyttää kahden reiän välisen etäisyysmitan toleranssin korjaamiseen tai osien paikoitukseen vain yhdessä suunnassa.

Varmuutta lisää kiinnitysmahdollisuus sekä ylhäältä että alhaalta (voidaan käyttää myös purkamiseen), kokoa 6. lukuunottamatta. Rakennemitat ovat DIN 6321 mukaiset.

Materiaali


- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Paikoitustapit, DIN 6321
- Paikoitustapit, pallomaisella päällä


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁ g6	l ₁	d ₂ k6	l ₂	d ₃	Ulkomitat						Kiinnitysporaus D ₁ H7 [mm]	 [g]	Til.nro
					d ₄	l ₄	d ₅	l ₅	d ₆	l ₆			
					[mm]								
pakoitustappi lieriömäinen, ruuvikiinnitteinen – Kuva 1													
20	25	12	18	M6	10	9	5,2	5,1	M5	19	12	60	22630.0231

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."