

Nivelmutterit
23080.0508



Tuotekuvaus

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.
Tällä jigimutterilla ja kartiokupilla voidaan tasata kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuus.
Tällä kiinnityselimellä on seuraavat edut/ominaisuudet:

- luotettava
- pitävä
- nopea asentaa
- helppo varastoida
- kääntökulma korkeintaan 3°

Materiaali

Kartiokuppi

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Mutteri


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Lisätietoja

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite -
Tekniset tiedot -


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat d ₂ [mm]	m ~	s [mm]	 [g]	Til.nro
pienellä kantopinnalla – Kuva 1					
M8	17	14	13	13	23080.0508

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."