

Sulkukiinnittimet • Pysty, vaakasuoralla jalalla

23330.5003



Tuotekuvaus

Polvivipukiinnittimille on ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja käsittelyn keveys. Niitä voidaan käyttää eri aloilla moniin tarkoituksiin.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Materiaali

Kiinnitysrauta

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

- Ruostumaton teräs


Kahva

- muovi

Vastapidin

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Piirustus



Tilaustiedot

Nimelliskoko	Ulkomitat																	Pitovoima			Til.nro		
	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min.	h ₃ max.	h ₄ min.	h ₄ max.	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁	min.		max.	
	[mm]																	[kN]	[°C]			[g]	
	Teräs																						
3	4	5,2	5,2	38	19,5 – 23,5	47	99	24	49	5	30	11	91	158	6,4	5	26	13	1,6	-10	80	150	23330.5003

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."