

U-kahvat • tukirenkaalla

24310.0440



Tuotekuvaus

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa. Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.


Materiaali

- Kahva**
- Teräs, päällystetty muovilla, musta
- Tukilevy**
- Sinkkipainevalu, niklattu

Asennus

Tukilevyt takaavat hyvän kiinnityspinnan. Sopivat renkaat liitetään löysästi.

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ±0,5	d ₂	Ulkomitat d ₃ [mm]	h	r	t min.	[g]	Til.nro
10	120	M5	15	43	12	12	109	24310.0440

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."