

Tommymutterit • DIN 6307 irrallisella tapilla

24510.0708




Tuotekuvaus

Tässä mallissa on siirrettävä tappi, paikallaan pito jousella.

Materiaali

- Automaattiteräs, mustattu

Piirustus




Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₃	Ulkomitat				Til.nro ¹⁾
			l ₁	l ₂	l ₃		
			[mm]			[g]	
M8	16	6	16	50	60	71	24510.0708

¹⁾ DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."