

Poignées tubulaires

24321.0020



Description produit

Les poignées tubulaires sont utilisées par exemple pour des portes de machines. Ces poignées tubulaires en aluminium se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design moderne. Cette version est munie de branches de préhension coudées (poignées à branches coudées).

Matières

Poignée

- aluminium, anodisé

Handle shank

- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Couvercle

- plastique, gris

Assemblage


Montage par l'arrière.

Plus d'informations

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Plan



Informations détaillées

Dimensions												Référence article
d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min.	l ₂		
[mm]												
argent												
20	300	12	24	42	54	M6	42	54	12	312	280	24321.0020

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.