

Piedini fissi • DIN 6320 con gambo filettato
22640.0122




Descrizione prodotto

Possono essere utilizzati sia come piedi, che come elementi di seduta o di bloccaggio. I piani di contatto sono senza testimoni.
Superficie di contatto senza testimoni.

Materiale

- Acciaio da bonifica, non temperato, brunito


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						Coppia di serraggio max. [Nm]	 [g]	Codice
h	d ₁	b	d ₂	e	s			
50	M12	20	15	21,9	19	60	129	22640.0122

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.