

Dadi con rosetta snodata
23080.0508



Descrizione prodotto

Con questa combinazione di dado di fissaggio e sede conica, le superfici di bloccaggio non parallele possono essere compensate.
Il dado a battuta con sede conica è un'unità fissa costituita da dado di fissaggio e sede conica con i seguenti vantaggi/ caratteristiche:

- Funzionalmente affidabile
- Prigioniero
- Montaggio rapido ed efficiente
- Archiviazione semplificata
- Portata girevole max. 3°

Materiale


- Rosetta conica**
- Acciaio bonificato, brunito
- Dado**
- Acciaio bonificato, brunito

Maggiori informazioni

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere
appendice -Dati tecnici-


Disegno



Caratteristiche

d ₁	Dimensioni		s		Codice
	d ₂	m			
	[mm]	~	[mm]	[g]	
Con appoggio standard – Fig. 1					
M8	17	14	13	13	23080.0508

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.