

Boccole di montaggio • per perni di centraggio e bloccaggio, con montaggio a vite

23111.0886



Descrizione prodotto

Queste boccole di posizionamento per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono montate nella controparte.


Materiale

- Acciaio inox 1.4112, temperato

Assemblaggio

Queste boccole di fissaggio si inseriscono nella tavola della macchina o nelle piastre base e vengono quindi avvitate. Le viti di fissaggio sono comprese.


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni										Foro di ricezione							[g]	Codice
d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	l_1	l_2	l_3	D_2	D_5	D_8	D_9	T_1	T_2	T_3		
F6	-0,01								~	H7		+1		$\pm 0,02$				
[mm]										[mm]								
acciaio inox																		
25	54,99	31	54,5	6,6	11	42	5,25	19,94	13,5	55	M6	31	56,5	20,32	28	14	264	23111.0886

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.