

Innesti rapidi • a compensazione radiale con flangia

25100.0282



Descrizione prodotto

Innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione radiale per applicazioni ed impieghi diversi come, per es., il collegamento di aste cilindro e unità lineari.

Materiale

Flangia

- Acciaio bonificato, fosfatato

Innesto

- Acciaio bonificato, fosfatato

Dado

- Acciaio, nero (ISO 4035/8675)

Assemblaggio

Il montaggio e lo smontaggio del semplice e robusto elemento di collegamento in due parti avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.

L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.

Maggiori informazioni

Note

L'innesto non trasmette momento torcente.

Disegno





fig. 1

fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni												SW	Compensa- zione radiale x max.	Carico ammesso spinta e trazione max.		Codice	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	t						[mm]
Con innesto a foro filettato – Fig. 2																	
M12 x 1,25	55	21,2	6,6	11	53,2	17,5	4,2	20,5	10	19	6,4	19	19	0,8	10	294	25100.0282

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.