

Sede SIMPLEX in alluminio

EH 3122.



Descrizione prodotto

Il peso ridotto della sede SIMPLEX in alluminio (serie 3122) consente di lavorare con estrema precisione su pezzi delicati e materiali che si rompono facilmente. L'utente regola automaticamente la forza d'impatto. Un altro vantaggio è che la mazzuola, essendo leggera, può essere facilmente trasportata nel passante della cintura. Vibrazioni robuste e ammortizzanti, la sede è molto resistente e offre un'eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento a polvere resistente all'usura. Viene fornito con un manicotto di protezione dell'impugnatura integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati, ed è disponibile per le mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Nella sede in alluminio non devono essere installati inserti in rame o metallo morbido! È possibile la fornitura di inserti particolarmente precisi, in quanto adattabile alla struttura estraamente leggera della sede. Le mazzuole con questo tipo di sede sono molto precise e si adattano all'impiego su pezzi delicati.

Caratteristiche del prodotto:

- Sede SIMPLEX in alluminio.
- Peso ridotto per lavori di precisione su pezzi / materiali delicati che si rompono facilmente.
- L'utente determina la forza d'impatto.
- La mazzuola, essendo leggera, è facile da trasportare nel passante della cintura.
- Con manicotto di protezione del manico integrato.
- Eccellente resistenza alla rottura.
- Nessuna scheggiatura.
- Smorzamento delle vibrazioni.
- Con verniciatura a polvere resistente all'usura.
- Molto resistente.
- Disponibile per mazzuole SIMPLEX da D30mm a D60mm.
- Nella sede in alluminio non devono essere installati inserti in rame o metallo morbido!

Materiale

Sede

- Alluminio Al

Assemblaggio

Gli inserti in metallo morbido non possono essere montati nelle sedi in alluminio!

Maggiori informazioni

Note

Vite e dado inclusi.

Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	3122.030
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.