

Squadre di staffaggio

1506.200



Descrizione prodotto

Materiale


- Ghisa GG

Maggiori informazioni

Note


Esecuzioni speciali a richiesta.

Disegno



Caratteristiche

Sistema	Dimensioni										y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n	Nr. file di fori	[kg]	Codice
	l_1	h_1	h	h_2	d_1	d_2	a	b_2	l_4	s						
L12	400	400	475	100	12	M12	150	150	150	80	12	M12	4	8 x 8	153	1506.200



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.