

Arresti retraibili • Con flangia integrata
22120.0386



Descrizione prodotto

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

Materiale

Corpo

- Acciaio, brunito

Puntale

- Acciaio, nitruato, nero

Rivestimento in plastica

- Plastica, nera, opaca

Assemblaggio

È possibile il montaggio sia destro che sinistro grazie alle camere per le viti su entrambi i lati. Arresto utilizzato per fissaggi laterali.

Funzionamento


Ruotando l'aletta di 180° il perno viene retratto e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

Disegno





Caratteristiche

Dimensioni									Spinta ¹⁾				Codice	
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	h	k	l ₁	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	max.		
0									~	~				
-0,05														
[mm]									[N]		[°C]		[g]	
Con rivestimento – Fig. 2														
6	10	16	35	16	20	56	42	12	12	32	-30	80	83	22120.0386

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.