

Leve di bloccaggio

24430.0020



Descrizione prodotto

Materiale


Leva

- Acciaio, brunito

Pomello

- Plastica PF 31, nera, DIN 319


Disegno



Caratteristiche

d ₁	d ₃ H7	d ₄	Dimensioni		h	l	t ₂		Codice
			d ₅	[mm]		~		[g]	
Con foro liscio – Fig. 2, Acciaio									
20	10	8	20		33	67	16	85	24430.0020

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.