

## Calettatori albero-foro • senza controdado, acciaio inossidabile

25050.0212



### Descrizione prodotto

E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.

Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado singolo.

Precisione di rotazione 0,03 mm.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio inox, nichelato

#### Boccola interna

- Acciaio inox, nichelato

#### Dado


- Acciaio inox, nichelato, temprato

### Maggiori informazioni

#### Riferimenti

Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.

### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni |       |       |       | SW   | Coppia di serraggio del dado<br>$T_A$<br>max. | Coppia trasmissibile<br>$M$<br>max. | Carico assiale trasmissibile<br>$F_a$<br>max. | Pressione sulla superficie dell'albero<br>$p_w$<br>max. | Pressione sulla superficie del perno<br>$p_N$<br>max. | Diametro foro<br>$D_1$<br>H9 | Diametro albero<br>$D_2$<br>h9 |     | Codice     |
|------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|------------|
| $d_1$      | $d_2$ | $l_1$ | $l_2$ | [mm] | [Nm]                                          | [Nm]                                | [kN]                                          | [N/mm²]                                                 | [N/mm²]                                               | [mm]                         | [mm]                           | [g] |            |
| 12         | 22    | 24    | 19    | 22   | 31                                            | 45,7                                | 7,6                                           | 144                                                     | 82                                                    | 22                           | 12                             | 47  | 25050.0212 |

### Accessori

|                                                                                     | SW<br>[mm] |     | Codice     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| Chiave fissa dedicata                                                               |            |     |            |
|  | 22         | 195 | 25050.0822 |

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.