

## Anelli di posizionamento

25069.0010



### Descrizione prodotto

Applicabilità universale, ad esempio come punti di fermo fisso.  
Anelli di posizionamento ad alta forza di bloccaggio.

### Materiale


#### Vite

- Acciaio

#### Anello

- Acciaio, anodizzato nero


### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub> H10	d <sub>2</sub>	Dimensioni			SW [mm]	[g]	Codice
		d <sub>3</sub> [mm]	s	x			
Tagliata – Fig. 1, Acciaio							
10	26	M4	11	1,6	3	32	25069.0010

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.